

Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015486



Grapa dos patas 59,3mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1015486
Tipo	823 59.3 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	59,3mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	11,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2486 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015486



Dimensiones



Longitud	116 mm
Ancho	25 mm
Altura	55 mm
Medida A	116 mm
Medida B	92 mm
Medida b	25 mm
Medida D	59,3 mm
Medida d	6,5 mm
Medida e	10 mm
Medida H	55 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 59,3
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	59,3 mm
Resistente a los UV	sí