

Ficha Técnica

Grapa de fijación 824 VA

Referencia: 1016555



Grapa de fijación para 2 conductores con lengüeta central



A2

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1016555
Tipo	824 12 A2
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	de una sola tira, p/ 2 cables
Fabricante	OBO
Dimensión	12mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,31 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0992 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 824 VA

Referencia: 1016555



Dimensiones



Altura	11 mm
Medida A	48,5 mm
Medida b	20 mm
Medida D	12 mm
Medida d	6,5 mm
Medida e	8 mm
Medida L	16 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
para el diámetro	12
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Resistente a los UV	sí