

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017950



Grapa dos patas 40mm



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	1017950
Tipo	605 40 ALU
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	40mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,65 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1229 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017950



Dimensiones



Longitud	75 mm
Ancho	14 mm
Altura	37 mm
Medida A	75 mm
Medida B	61 mm
Medida b	14 mm
Medida D	40 mm
Medida d	5,5 mm
Medida e	7 mm
Medida H	37 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 40
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	5,5 x 7
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	40 mm
Rango de sujeción D máx.	40 mm
Rango de sujeción D mín.	40 mm
Resistente a los UV	sí