

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017997



Grapa dos patas 63mm



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	1017997
Tipo	605 63 ALU
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	63mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1816 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017997



Dimensiones



Longitud	120 mm
Ancho	25 mm
Altura	59 mm
Medida A	120 mm
Medida B	96 mm
Medida b	25 mm
Medida D	63 mm
Medida d	5,5 mm
Medida e	7 mm
Medida H	59 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 63
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	5,5 x 7
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	63 mm
Rango de sujeción D máx.	63 mm
Rango de sujeción D mín.	63 mm
Resistente a los UV	sí