

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018337



Grapas de dos pies para cables y tubos

* Los tamaños del 7 al 12 no son adecuados para utilizar con pistola de pernos.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1018337
Tipo	605 32 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	32mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0308 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018337



Dimensiones



Longitud	66 mm
Ancho	14 mm
Altura	30 mm
Medida A	66 mm
Medida B	52 mm
Medida b	14 mm
Medida D	32 mm
Medida d	5,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	30 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 32
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	32 mm
Resistente a los UV	sí