

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018653



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Grapas de dos pies para cables y tubos

* Los tamaños del 7 al 12 no son adecuados para utilizar con pistola de pernos.

Datos maestros

Referencia	1018653
Tipo	605 12 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	12mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,485 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0263 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018653



Dimensiones



Longitud	39 mm
Ancho	12 mm
Altura	11 mm
Medida A	39 mm
Medida B	27 mm
Medida b	12 mm
Medida D	12 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	11 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	12
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	12 mm
Resistente a los UV	sí