

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018661



Grapas de dos pies para cables y tubos



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1018661
Tipo	605 16 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	16mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,585 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0415 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018661



Dimensiones



Longitud	44 mm
Ancho	12 mm
Altura	14,5 mm
Medida A	44 mm
Medida B	32 mm
Medida b	12 mm
Medida D	16 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	14,5 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	16
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	16 mm
Resistente a los UV	sí