


# Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043196



Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

\*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

## Datos maestros

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Referencia                         | 1043196                            |
| Tipo                               | WN 7855 A 10                       |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                  |
| Denominación 2                     | 1 pie                              |
| Fabricante                         | OBO                                |
| Dimensión                          | 10mm                               |
| Material                           | Acero                              |
| Superficie                         | Galvanizado, pasivado transparente |
| Norma superficies                  |                                    |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                |
| Cantidad                           | Pieza                              |
| Peso                               | 0,17 kg                            |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                         |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0044 kg CO2e / 1 Unidad          |


# Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043196



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 8,5 mm |
| Ancho    | 8 mm   |
| Altura   | 9 mm   |
| Medida A | 4 mm   |
| Medida b | 8 mm   |
| Medida D | 10 mm  |
| Medida d | 3,2 mm |
| Medida H | 9 mm   |
| Medida L | 8,5 mm |
| Medida t | 1 mm   |

## Datos técnicos

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no               |
| Número de cables / tubos                           | 1                |
| Versión                                            | De una sola tira |
| Tipo de fijación                                   | Agujero de rosca |
| para el diámetro                                   | 10               |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no               |
| Libre de halógenos                                 | sí               |
| recubierto de plástico                             | no               |
| Tamaño del orificio                                | 3,2              |
| Grosor del material                                | 1,5 mm           |
| Diámetro nominal                                   | 10 mm            |
| Resistente a los UV                                | sí               |