


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043242



Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1043242
Tipo	WN 7855 A 14
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	14mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,579 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,012 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043242



Dimensiones



Longitud	12,5 mm
Ancho	12 mm
Altura	12 mm
Medida A	4,5 mm
Medida b	12 mm
Medida D	14 mm
Medida d	4,3 mm
Medida H	12 mm
Medida L	12,5 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	14
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,3
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	14 mm
Resistente a los UV	sí