

# Ficha Técnica

## Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104445



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 1104445                       |
| Tipo                               | CMS3518P1000FS                |
| Denominación 1                     | Perfil                        |
| Denominación 2                     | perfor., ancho de ranura 17mm |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | 1000x35x18                    |
| Material                           | Acero                         |
| Superficie                         | Galvanizado en banda          |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                  |
| Unidad VK más pequeña              | 10                            |
| Cantidad                           | Metro                         |
| Peso                               | 97,8 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                      |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4325 kg CO2e / 1 Metro      |


# Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104445



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 1.000 mm |
| Ancho    | 35 mm    |
| Altura   | 18 mm    |
| Medida L | 1.000 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | Dorso perforado      |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 25 mm                |
| Paquete                           | 10 m                 |
| Mantenimiento de función          | sí                   |
| Grosor del material               | 1,75 mm              |
| Con perforación                   | sí                   |
| Con dentado                       | no                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Acero inoxidable, barnizado       | no                   |
| Ancho de ranura                   | 17 mm                |
| Statischer Wert A                 | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 0,52 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz                | 0,53 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy                | 2,33 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 1,33 cm <sup>3</sup> |