

Ficha Técnica

Perfil CL2008, ranura de 11 mm, ciego

Referencia: 1105124



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución. sin perforar, no se puede romper.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1105124
Tipo	CL2008UP2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch. de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x20x8
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	20 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5181 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2008, ranura de 11 mm, ciego

Referencia: 1105124



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	50 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	0,75 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,3 cm ²
Statischer Wert Iy	0,03 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,17 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,03 cm ³
Statischer Wert Wz	0,17 cm ³