

Ficha Técnica

Perfil CL2008, ranura de 11 mm, A2, no perforado

Referencia: 1105125



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1105125
Tipo	CL2008UP2000A2
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch. de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x20x8
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	23,55 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2039 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2008, ranura de 11 mm, A2, no perforado

Referencia: 1105125



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	10 mm
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	0,75 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,3 cm ²
Statischer Wert Iy	0,03 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,17 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,03 cm ³
Statischer Wert Wz	0,17 cm ³