

Ficha Técnica

Perfil CL2510, ranura de 11 mm, FS, ciego

Referencia: 1107127



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución. sin perforar, no se puede romper.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1107127
Tipo	CL2510UP2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch. de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x25x10
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	36 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9251 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2510, ranura de 11 mm, FS, ciego

Referencia: 1107127



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	25 mm
Altura	10 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	50 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,52 cm ²
Statischer Wert Iy	0,08 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,44 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,13 cm ³
Statischer Wert Wz	0,35 cm ³