Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, no perforado

Referencia: 1109022



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.

CE 12 N

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1109022
Tipo	CL2712UP2000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar,anch.de ranura 12mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x27x12,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	90 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8227 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, no perforado

Referencia: 1109022

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	27 mm
Altura	12,5 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	12 mm
Statischer Wert A	1,08 cm²
Statischer Wert Iz	0,98 cm⁴