



Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, no perforado

Referencia: 1109022



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1109022
Tipo	CL2712UP2000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch. de ranura 12mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x27x12,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	90 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8227 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2712, ranura de 12 mm, FT, no perforado

Referencia: 1109022



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	27 mm
Altura	12,5 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	12 mm
Statischer Wert A	1,08 cm ²
Statischer Wert Iz	0,98 cm ⁴