


Ficha Técnica

Perfil CM3015, ranura de 16 mm, FS, no perforado

Referencia: 1110004



Perfil sin perforar, ancho de ranura 16mm 2000x30x15



St Acero
FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1110004
Tipo	CM3015UP2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch.de ranura 16mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x30x15
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	75,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,7112 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CM3015, ranura de 16 mm, FS, no perforado

Referencia: 1110004



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	30 mm
Altura	15 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1,5 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	16 mm
Statischer Wert A	0,96 cm ²
Statischer Wert Iy	0,29 cm ⁴
Statischer Wert Iz	1,23 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,31 cm ³
Statischer Wert Wz	0,82 cm ³