


# Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, BK, sin perforar

Referencia: 1112023



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



|    |        |
|----|--------|
| St | Acero  |
| BK | pulido |

## Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 1112023                        |
| Tipo                               | AMS3518UP2000BK                |
| Denominación 1                     | Perfil                         |
| Denominación 2                     | s/perforar, anch.ranura 16,5mm |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 2000x35x18                     |
| Material                           | Acero                          |
| Superficie                         | Pulido                         |
| Norma superficies                  |                                |
| Unidad VK más pequeña              | 2                              |
| Cantidad                           | Metro                          |
| Peso                               | 116 kg                         |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                       |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0892 kg CO2e / 1 Metro       |


# Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, BK, sin perforar

Referencia: 1112023



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 35 mm    |
| Altura   | 18 mm    |
| Medida L | 2.000 mm |

## Datos técnicos

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Seccionable              | no                   |
| Tipo de perforación      | Sin                  |
| Versión                  | Perfil simple        |
| Paquete                  | 20 m                 |
| Mantenimiento de función | no                   |
| Grosor del material      | 2 mm                 |
| Con perforación          | no                   |
| Con dentado              | no                   |
| Forma de perfil          | C = perfil           |
| Ancho de ranura          | 16,5 mm              |
| Statischer Wert A        | 1,48 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy       | 0,6 cm <sup>4</sup>  |
| Statischer Wert Iz       | 2,33 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy       | 0,54 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz       | 1,33 cm <sup>3</sup> |