

Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado GTP

Referencia: 1115332



Carril DIN 15 x 5 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50045).



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros	
Referencia	1115332
Tipo	46277 GTP
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x15x5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	12,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3044 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado GTP


Referencia: 1115332



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	15 mm
Altura	5 mm



Datos técnicos

Versión	ciego
Modelo de carriles	Carril soporte DIN EN 60715
Paquete	50 m
Forma del orificio (ETIM)	Sin
Grosor del material	1 mm