

Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado GTP

Referencia: 1115421



Carril DIN 35 x 15 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50022), pero con un espesor de material de 1,5 mm.




St Acero

GTP Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1115421
Tipo	2069 15 1.5 GTP
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	sin perforar, 1,5mm espesor
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x15
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	66 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1921 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	15 mm

Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado GTP

Referencia: 1115421



Datos técnicos

Versión	ciego
Modelo de carriles	Carril soporte DIN EN 60715
Paquete	20 m
Forma del orificio (ETIM)	Sin
Grosor del material	1,5 mm
Conforme a ROHS	sí