

Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado

Referencia: 1115855



Carril DIN 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).



St	Acero
BK	pulido

Datos maestros

Referencia	1115855
Tipo	2069 3M BK
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	3000x35x7,5
Material	Acero
Superficie	Pulido
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	36,034 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6227 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado


Referencia: 1115855



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	7,5 mm



Datos técnicos

Versión	ciego
Modelo de carriles	Carril soporte DIN EN 60715
Forma del orificio (ETIM)	Sin
Grosor del material	1 mm