

Ficha Técnica

Perfil CL2512, ranura de 11 mm, A2, no perforado

Referencia: 1117068



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	1117068
Tipo	AL2512UP2000A2
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch.de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x25x12
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	58,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,807 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil CL2512, ranura de 11 mm, A2, no perforado

Referencia: 1117068



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	25 mm
Altura	12 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	20 m
Grosor del material	1,5 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,77 cm ²
Statischer Wert Iy	0,14 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,59 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,19 cm ³
Statischer Wert Wz	0,47 cm ³