


Ficha Técnica

Ángulo de montaje, 90° con 3 agujeros FT

Referencia: 1124661



Ángulo de montaje con 3 orificios para unión de perfiles de 41 x 41 mm y 41 x 21 mm en un ángulo de 90°.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1124661
Tipo	GMS 3 VW 90 FT
Denominación 1	Ángulo para unión
Denominación 2	90 °, 3 agujeros
Fabricante	OBO
Dimensión	105x53x40x5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	21,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5041 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Ángulo de montaje, 90° con 3 agujeros FT

Referencia: 1124661



Dimensiones



Longitud	105 mm
Ancho	40 mm
Altura	53 mm

Datos técnicos

Versión	Ángulo de 90°
Versión	Ángulo
Apropiado para formas de perfil	C = perfil
Tamaño del orificio	13
Grosor del material	5 mm
Con accesorios de tornillería	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no