
Ficha Técnica

Tuerca deslizante para cinta perforada

Referencia: 1146335



Para la fijación de componentes en la banda ranurada 5050.
Con rosca M4.

CE

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros


Referencia	1146335
Tipo	T 6012 M4 G
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para cinta perforada
Fabricante	OBO
Dimensión	M4x30mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,86 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0185 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca deslizante para cinta perforada

Referencia: 1146335

Dimensiones





Longitud	30 mm
Medida B	16 mm
Medida H	5 mm
Medida L	32 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Versión	sin tornillo
Rosca	M4
Conforme a ROHS	sí