Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147076



Tuerca deslizante para utilizar con perfiles CM3015, CM3518 y AM3518

Tuerca deslizante para utilizar con remaches de perfil C30.

16,5

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	1147076
Tipo	ACMSN M6 A4
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para perfiles, medias
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Material	Acero inoxidable
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,65 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0689 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147076

Dimensiones



Longitud	26 mm
Ancho	16,5 mm
Altura	4 mm
Medida B	16 mm
Medida H	4 mm
Medida L	26 mm

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Con muelle	no
Conforme a ROHS	sí