


Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147134



Tuerca deslizante para utilizar con perfiles MS4022



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1147134
Tipo	MS40SN M10 A4
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para perfiles MS4022
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1458 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4


Referencia: 1147134



Dimensiones



Longitud	35 mm
Ancho	17 mm
Altura	10 mm
Medida B	17 mm
Medida H	10 mm
Medida L	30 mm



Datos técnicos

Rosca	M10
Rosca métrica	10
Con muelle	no