
Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147172

Tuerca deslizante para utilizar con perfiles MS5030



22

A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	1147172
Tipo	MS50SN M6 A4
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para perfiles MS5030
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Material	Acero inoxidable
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	6,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3216 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147172

Dimensiones



Longitud	43 mm
Ancho	21 mm
Altura	12 mm

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Con muelle	no
Conforme a ROHS	sí