


Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147190



Tuerca deslizante para utilizar con perfiles MS5030



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1147190
Tipo	MS50SN M10 A4
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para perfiles MS5030
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	6,35 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,305 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4


Referencia: 1147190



Dimensiones



Longitud	43 mm
Ancho	21 mm
Altura	12 mm



Datos técnicos

Rosca	M10
Rosca métrica	10
Con muelle	no