

Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147234



Tuerca deslizante para utilizar con perfiles MS4121 y MS4141



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1147234
Tipo	MS41SN M10 A4
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para perfiles MS4121/4141
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,65 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1761 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147234



Dimensiones



Longitud	35 mm
Ancho	20 mm
Altura	8 mm
Medida H	8 mm

Datos técnicos

Rosca	M10
Rosca métrica	10
Con muelle	no