


Ficha Técnica

Tomillo de gancho

Referencia: 1148024



Tomillo de gancho para utilizar con perfiles CL2712



St

Acero

ZL

Lámina de cinc

Datos maestros

Referencia	1148024
Tipo	CL27HB M6x25 ZL
Denominación 1	Tomillo deslizante
Denominación 2	para perfiles CL2712
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x25mm
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,57 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,042 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de gancho


Referencia: 1148024



Dimensiones



Longitud	23 mm
Ancho	10,1 mm
Altura	4 mm



Datos técnicos

Apropiado para carril de montaje	sí
Rosca	M 6 x 25mm
Rosca métrica	6