

Ficha Técnica

Tomillo de gancho A4

Referencia: 1154975



Gancho para la fijación de bandejas de cables sobre la escuadra.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1154975
Tipo	HS M8x60 A4
Denominación 1	Tomillo de gancho
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x60
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	2,33 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1128 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de gancho A4

Referencia: 1154975



Dimensiones



Datos técnicos

Longitud total	68 mm
Rosca	M8
Largo de la rosca	22 mm
Conforme a ROHS	sí