

Ficha Técnica

Tomillo de gancho A2

Referencia: 1154990



Gancho para la fijación de bandejas de cables sobre la escuadra.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1154990
Tipo	HS M6x13 A2
Denominación 1	Parafuso de gancho
Denominación 2	Fixação de caminhos de cabos
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x13
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,573 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0276 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de gancho A2

Referencia: 1154990



Dimensiones



Datos técnicos

Longitud total	24 mm
Rosca	M6
Largo de la rosca	13 mm
Conforme a ROHS	sí