

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1594, de una sola tira, modelo para cargas pesadas

Referencia: 1310925



Para la fijación del cable de tierra en cajas de bifurcación.
Recubierto con Levasint.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1310925
Tipo	1594 22 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	de 1 tira,p/uso c/cargas esp.
Fabricante	OBO
Dimensión	22mm
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	3,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,065 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 1594, de una sola tira, modelo para cargas pesadas

Referencia: 1310925



Dimensiones



Longitud	65 mm
Ancho	25 mm
Altura	18 mm
Medida D	22 mm
Medida H	18 mm
Medida H1	11 mm
Medida L	65 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos para el diámetro	1
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6
Grosor del material	2 mm
Resistente a los UV	sí