# Ficha Técnica

## Abrazadera 733 FT

## Referencia: 1362704

Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.

E30 E60 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 1362704 |
| Tipo | ASL 733 10 FT |
| Denominación 1 | Abrazadera |
| Denominación 2 | con agujero alargado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 8-10mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1,883 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0623 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Abrazadera 733 FT

## Referencia: 1362704

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Medida A | 37 mm |
| Medida B | 25 mm |
| Medida b | 16 mm |
| Medida D | 10 mm |
| Medida d máx. | 10 mm |
| Medida d mín. | 8 mm |
| Medida L | 10 mm |
| Medida s | 5,5 mm |
| Medida t1 (mm) | 1 mm |
| Medida t2 (mm) | 1,5 mm |
| Medida x | 3 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Distancia hasta la pared | sí |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | Cerrada |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Mantenimiento de función | sí |
| para el diámetro | 8 - 10 |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Grosor del material | 1,5 mm |
| Conforme a ROHS | sí |
| Rango de sujeción D máx. | 10 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 8 mm |
| Resistente a los UV | sí |