

Ficha Técnica

Abrazadera 733 A4

Referencia: 1362904



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	1362904
Tipo	ASL 733 10 A4
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con agujero alargado
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,828 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0617 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera 733 A4

Referencia: 1362904



Dimensiones



Medida A	37 mm
Medida B	25 mm
Medida b	16 mm
Medida D	10 mm
Medida d máx.	10 mm
Medida d mín.	8 mm
Medida L	10 mm
Medida s	5,5 mm
Medida t1 (mm)	1 mm
Medida t2 (mm)	1,5 mm
Medida x	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Libre de halógenos	8 - 10
recubierto de plástico	sí
Grosor del material	no
Conforme a ROHS	1,5 mm
Rango de sujeción D máx.	sí
Rango de sujeción D mín.	10 mm
Resistente a los UV	8 mm
	sí