# Ficha Técnica

## Brida presora del cable 7902

## Referencia: 1436015

Brida de descarga de tracción 6,5 mm

| | |
|---|---|
| St | Acero |
| G | electrozincado |

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 1436015 |
| Tipo | 7902 6 G |
| Denominación 1 | Grapa de descarga de tracción |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 6,5mm |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,096 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0034 kg CO2e / 1 Unidad |

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Ancho | 6 mm |
| Altura | 2,5 mm |
| Medida a | 11 mm |
| Medida b | 6 mm |
| Medida d | 3,5 mm |
| Medida h | 2,5 mm |
| Medida L | 25 mm |
| Medida l | 18 mm |
| Medida R | 6,5 mm |
| Medida t | 1 mm |

# Ficha Técnica

## Brida presora del cable 7902

## Referencia: 1436015

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De dos tiras |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| para el diámetro | 6,5 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 3,5 |
| Grosor del material | 1 mm |
| Conforme a ROHS | sí |
| Rango de sujeción D máx. | 6,5 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 6,5 mm |
| Resistente a los UV | sí |