


Ficha Técnica

Brida presora del cable 7908

Referencia: 1442015



Brida de descarga de tracción 11 mm




- St Acero
- G electrozincado

Datos maestros

Referencia	1442015
Tipo	7908 11 G
Denominación 1	Grapa de descarga de tracción
Fabricante	OBO
Dimensión	11mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,433 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0218 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ficha Técnica

Brida presora del cable 7908

Referencia: 1442015



Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	11
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	11 mm
Conforme a ROHS	exento
Rango de sujeción D máx.	11 mm
Rango de sujeción D mín.	11 mm
Resistente a los UV	sí