

Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción con agujero de fijación

Referencia: 1488261



Fijación a viga con orificio para soluciones de montaje personalizadas, por ejemplo, para alojar ganchos en S o cadenas. Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo.



St	Acero
ZL	Lámina de cinc

Datos maestros

Referencia	1488261
Tipo	SCVH 1,5-4
Denominación 1	Fijación a viga
Denominación 2	con agujeros de fijación
Fabricante	OBO
Dimensión	1,5-4mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,35 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción con agujero de fijación

Referencia: 1488261



Dimensiones



Longitud	27 mm
Ancho	28 mm
Altura	15 mm
Medida L	27 mm
Medida W	28 mm

Datos técnicos

Clase/componente de conexión	Orificio
Tipo de fijación	Embornar
Orificio de sujeción	6,5 mm
Carga de fractura	0,45 kN
Espesor brida F máx.	4 mm
Espesor brida F mín.	1,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no