


Ficha Técnica

Tapa para caja

Referencia: 2003244



Tapa de caja adecuada para cajas de conexiones tipo UV...K, el borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada, tornillos de la tapa escamoteables.



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2003244
Tipo	UV 100 D
Denominación 1	Tapa para caja
Denominación 2	empotrado
Fabricante	OBO
Dimensión	114x114x1,5
Color	Blanco
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,004 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0783 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa para caja

Referencia: 2003244



Dimensiones



Longitud	114 mm
Ancho	114 mm
Altura	1,5 mm
Medida A	130 mm
Medida B	114 mm
Medida s	1,5 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Tapón roscado
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Libre de halógenos	sí
Con tornillos	no
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí