

Ficha Técnica

Caja domótica empotrada UP 46, cuadrada, con espacio lateral para terminales

Referencia: 2003725



Caja electrónica empotrable con espacio de apriete lateral, forma cuadrada, para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 50 mm.

- Conector de unión acoplables por ambos lados con cierre de bayoneta
 - 10 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
 - 2 entradas hasta Ø 20 mm en el suelo
 - 4 entradas para cables planos/de cinta
 - 4 x 3 Huecos para tornillos
- Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2003725
Tipo	UE 46
Denominación 1	UP Caja de domot. superficie
Denominación 2	con área p/ terminales lateral
Suministrable a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø60xH50x114
Color	Negro intenso
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	4,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1666 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja domótica empotrada UP 46, cuadrada, con espacio lateral para terminales

Referencia: 2003725



Dimensiones



Longitud	114 mm
Ancho	76 mm
Altura	50 mm

Datos técnicos

Número de entradas	16
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja electrónica
Fijación de los aparatos	Tomillos
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tomillos
Entrada por la parte posterior	sí
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Distancia entre tornillos mecanismo	60 mm
Libre de halógenos	sí
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	10
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	sí
Sección nominal máx.	2,5 mm ²
Sección nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubo Ø 20 mm	2
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP30
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V