

Ficha Técnica

UP Quick-Fix

Referencia: 2003740



Fijación rápida de tomas para dispositivos empotrados mediante abrazaderas en lugar de yeso o pegamento.

Para aberturas con un diámetro de 80 mm. No es adecuado cuando se utiliza yeso fino.



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2003740
Tipo	ZU 60-QF
Denominación 1	UP Quick-Fix
Denominación 2	p/ caja de superficie mecanis.
Suministrable a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø60mm
Color	Rojo tráfico
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	0,57 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0224 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UP Quick-Fix

Referencia: 2003740



Dimensiones



Datos técnicos

Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Tipo de accesorio	Otros
Adecuado para caja para paredes huecas	no