

Ficha Técnica

Tapa enchufable equipada Modul 45

Referencia: 2006116



Tapa enchufable para cerrar cajas de derivación de cables, equipada con 2 tomas Modul 45 y precableada con terminales de conexión de palanca. Con cierre rápido sellable en la tapa. Material sin halógenos, resistente a la radiación UV. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK07 a temperatura ambiente. Grado de protección IP30.



Datos maestros	
Referencia	2006116
Tipo	D03 2MSD WS
Denominación 1	Tapa para toma enchufe
Denominación 2	p/ caja registro, equipada
Fabricante	OBO
Dimensión	150x116x60
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6109 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa enchufable equipada Modul 45

Referencia: 2006116



Dimensiones



Longitud	150 mm
Ancho	116 mm
Altura	60 mm

Datos técnicos

Modelo tapa sistema empotrado y de pared hueca	Tapa con enchufes
Tipo de fijación	Fijación roscada
Ejecución	Rectangular
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30