Ficha Técnica

Boquilla de tubo, divisible, PG, gris claro

Referencia: 2044509

Boquilla de tubo divisible para insertar en tubos de instalación eléctrica PG.

La boquilla de tubo divisible se puede utilizar para realizar reparaciones reglamentarias en instalaciones
previstas. No es necesario desembornar los cables, lo que permite un montaje rápido.

HALOGEN FREE UV RESISTANT CE Pg

PE Polietileno

Datos maestros

Referencia	2044509
Tipo	129 TB PG9
Denominación 1	Boquilla para tubo, separable
Denominación 2	PG
Fabricante	OBO
Dimensión	PG9
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0153 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Boquilla de tubo, divisible, PG, gris claro

Referencia: 2044509

Dimensiones



Medida D1	20 mm
Medida D2	10 mm
Medida L1	30 mm
Medida L2	3 mm

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Para diámetro de tubo	15,2 mm
Tamaño	PG9
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí