Ficha Técnica

Contratuerca, rosca PG

Referencia: 2091097

Contratuercas, parte M según DIN 46320 con rosca PG según DIN 40430.
* Precios según anotación DEL.

CE Pg

CuZn 37 Latón

N niquelado

Datos maestros

Referencia	2091097
Tipo	169 MS PG 9
Denominación 1	Contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	PG9
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0069 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Contratuerca, rosca PG

Referencia: 2091097

Dimensiones



Medida E	20 mm
Medida L	2,8 mm

Datos técnicos

Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	9
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	exento
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	18