Ficha Técnica

Contratuerca, rosca PG

Referencia: 2091119

Contratuercas, parte M según DIN 46320 con rosca PG según DIN 40430.
* Precios según anotación DEL.

CE Pg

CuZn 37 Latón

N niquelado

Datos maestros

Referencia	2091119
Tipo	169 MS PG11
Denominación 1	Contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	PG11
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,29 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0076 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Contratuerca, rosca PG

Referencia: 2091119

Dimensiones



Medida E	23,5 mm
Medida L	3 mm

Datos técnicos

Rosca	Pg 11
Tipo de rosca	PG
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	11
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	exento
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	21