

Ficha Técnica

Contratuerca, rosca métrica, con dientes cortantes

Referencia: 2091705



Contratuercas según DIN 46319, con rosca métrica según IEC 423.

* Precios según anotación DEL.



Latón



níquelado

Datos maestros

Referencia	2091705
Tipo	169 MSS M12
Denominación 1	Contratuerca
Denominación 2	con dientes cortantes
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x1,5
Material	Latón
Superficie	níquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,355 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0079 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Contratuerca, rosca métrica, con dientes cortantes

Referencia: 2091705



Dimensiones



Medida E	17,3 mm
Medida L	4,5 mm

Datos técnicos

Rosca	M12 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	12
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	15