

Ficha Técnica

abrazadera proQuick, negro azabache

Referencia: 2147340



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Alineables hasta Ø 32 mm, también con abrazadera OBO Quick o Multi-Quick. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2147340
Tipo	PQ-20 SW
Denominación 1	Abrazadera proQuick
Fabricante	OBO
Dimensión	19,5-23,5mm
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,74 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

abrazadera proQuick, negro azabache

Referencia: 2147340



Dimensiones



Datos técnicos

Tubular	sí
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Carga de fractura cerrado	0,8 kN
Libre de halógenos	sí
Con inserción	no
Tamaño nominal	20-23
Sistema matriz	sí
Diámetro del cable/tubo máx.	23,5 mm
Diámetro del cable/tubo mín.	19,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	23,5 mm
Rango de sujeción D mín.	19,5 mm
Resistente a los UV	sí