

Ficha Técnica

Abrazadera Quick, gris claro, OBO EcoLine

Referencia: 2149018



Abrazadera de superficie para el alojamiento de tubos blindados de acero métricos, tubos aislantes para cargas ligeras y pesadas, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared y techo en zonas interiores y exteriores protegidas. Con agujero alargado para poder realizar un ajuste lateral durante el montaje con tirafondos o tacos. Montaje de tubo sin herramientas. Se puede colocar en línea también con abrazadera Multi-Quick o proQuick de OBO. Tamaño M16 - M32 puede atornillarse a rosca M6. Distancia entre fijaciones recomendada de 50-60 cm, para conocer la fuerza máx. de extracción F a 20 °C de temperatura ambiente véase la tabla.



PP Polipropileno Eco

Datos maestros

Referencia	2149018
Tipo	2955 M25 ECO
Denominación 1	Abrazadera Quick
Suministrable a partir de	08.03.2026
Fabricante	OBO
Dimensión	M25
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno Eco
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,439 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0086 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera Quick, gris claro, OBO EcoLine

Referencia: 2149018



Dimensiones



Medida h 7 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Agujero de rosca
cerrado	no
Libre de halógenos	sí
Con inserción	no
Conforme a ROHS	sí
Montaje de abrazaderas	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Resistente a los UV	no