

Ficha Técnica

Abrazadera Quick, negro

Referencia: 2149559



Abrazadera de superficie para el alojamiento de tubos blindados de acero métricos, tubos aislantes para cargas ligeras y pesadas, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared y techo en zonas interiores y exteriores protegidas. Con agujero alargado para poder realizar un ajuste lateral durante el montaje con tirafondos o tacos. Montaje de tubo sin herramientas. Se puede colocar en línea también con abrazadera Multi-Quick o proQuick de OBO. Tamaño M16 - M32 puede atornillarse a rosca M6. Distancia entre fijaciones recomendada de 50-60 cm, para conocer la fuerza máx. de extracción F a 20 °C de temperatura ambiente véase la tabla.



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2149559
Tipo	2955 M16 SW
Denominación 1	Abrazadera Quick
Fabricante	OBO
Dimensión	M16
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,252 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0124 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera Quick, negro

Referencia: 2149559



Dimensiones



Medida A	25,3 mm
Medida B	16 mm
Medida C	11,5 mm
Medida D	15,5 mm
Medida E	7 mm
Medida F	4,2 mm
Medida h	10 mm
Medida H	25 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de cables / tubos	1
Valores de extracción	65 N
Tipo de fijación	Agujero de rosca
cerrado	no
Libre de halógenos	sí
Con inserción	no
Tamaño nominal	M16
Conforme a ROHS	sí
Montaje de abrazaderas	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Resistente a los UV	no