

Ficha Técnica

Manguito de unión Quick-Pipe, blanco puro

Referencia: 2154091



Manguito de unión para tubos de plástico para la instalación eléctrica para crear conexiones longitudinales. Adecuado para Quick-Pipe® o tubo corrugado. Cierre y apertura sin herramientas. Utilizable en el margen de temperatura de -25 °C a +60 °C.



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2154091
Tipo	3000 MMS M16 RW
Denominación 1	Manguito de unión Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensión	M16
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,299 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0316 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de unión Quick-Pipe, blanco puro

Referencia: 2154091



Dimensiones



Medida B	21 mm
Medida d	15,6 mm
Medida L	52 mm
Medida L1	18 mm

Datos técnicos

Tamaño	M16
Libre de halógenos	sí
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	0 °C