
Ficha Técnica

Grapa con clavo doble ISO

Referencia: 2213117



Grapas para la fijación de 2 conductos, adecuado para clavos de acero de 2 mm.


HALOGEN FREE CE

PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2213117
Tipo	3030 2
Denominación 1	Grapa con clavo
Denominación 2	para 2 cables
Fabricante	OBO
Dimensión	7-11mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,084 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0032 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida B	9 mm
Medida H	10,5 mm
Medida L	27 mm
Medida L1	14 mm

Ficha Técnica

Grapa con clavo doble ISO

Referencia: 2213117

Datos técnicos

Abrazadera doble	sí
Ejecución	Redondo (para conductor redondo)
para diámetro del cable máx.	11 mm
para diámetro del cable mín.	7 mm
para diámetro de clavo	2,0
endurecido	no
Libre de halógenos	sí
Con clavo	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Bloqueo de tubo	no